

SCHEDA TECNICA

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH – Tipo 35517 501 (Elegance), 35517 401 (Relax), 35517 402 (Authentic), 35517 403 (Prestige), 35517 407 (Sublime), 35517 409 (Vanity), 35517 413 (Origin)

Applicazione:

Membrana armata stampata, laccata e antiscivolo per il rivestimento della piscine. Con protezione superficiale contro lo sporco e l'abrasione.

SCHEDA TECNICA osservante la norma europea EN 15836, Membrana plastica in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) per piscine interrate: Parte 2: Membrane armate di spessore nominale pari o superiore a 1,5 mm.

Caratteristiche Tecnica	Valori dichiarati	Metodo di prova
Specifiche sulla composizione		
Massa areica/peso	2,5 ± 0,2 kg/m ²	EN 1849-2
Armatura	3 x 3 PET 110 Tex	
Assorbimento d'acqua	≤ 1 % della massa	EN ISO 62 Metodo 1
Contenuto di CaCO ₃	≤ 3 % della massa	Spettrometria AAS
Specifiche dimensionali		
Spessore medio	2 mm ± 5%	EN 1849-2
Specifiche meccaniche		
Resistenza alla trazione	≥ 1,1 KN/50 mm	EN 12311-2 A
Allungamento a rottura	18 ± 3 %	EN 12311-2 A
Resistenza alla lacerazione	≥ 180 N	EN 12310-2
Stabilità dimensionale	≤ 0,5 %	EN 1107-2
Flessibilità a freddo	≤ -20 °C	EN 495-5
Resistenza al distacco delle giunzioni	≥ 80 N/50mm	EN 12316-2
Impermeabilizzazione	< 1 x 10 ⁻³ l/m ² -giorno secondo EN 16582-1	EN 14150
Resistenza allo Scivolamento	18° ≤ α _{pedi nudi} < 24° (Classe C)	CEN/TS 16165:2016
	α _{pedi nudi} ≥ 24° (Classe C)	DIN 51097:1992 // EN 13451-1
Specifiche di durabilità		
Resistenza all'abrasione	≥ 500 cicli. Valore ≥ 3	EN ISO 5470-1
Resistenza all'invecchiamento in laboratorio 19 GJ/m ² (6000 h)	≥ 4 Secondo EN 20105-A02	EN ISO 4892-2:2006 Metodo A ciclo n°1
Resistenza ai microrganismi	Perdita di massa ≤ 1 %	EN ISO 846:1997 / D
Resistenza al batterio streptovorticilium reticulum ATCC 25607	Assenza di macchie	EN ISO 846:1997 / C
Resistenza al cloro	≥ 4	EN 15836 Annex C
Resistenza agli agenti macchianti	≥ 4	EN 15836 Annex D

La composizione delle membrane è conforme alla legislazione europea (CMR contenuto cat. 1 e 2 inferiore ad 0,1% - Somma di Pb, Cd, Hg, Cr(IV) inferiore quantomeno a 100 mg/kg).

Condizioni di stoccaggio:

Al fine di garantire un'ottimale preservazione delle caratteristiche della membrana, i rotoli devono essere stoccati orizzontalmente nel loro imballo originale in un locale secco e temperato (15–25 °C).

08 gennaio 2021